

Gerotor-Zahnringpumpen Produktserie 143

Für Öl, zur Anwendung in SKF CircOil Öl-Umlaufsystemen



Gerotor-Zahnringpumpen, Produktserie 143

SKF Zahnringpumpenaggregate der Produktserie 143 sind selbstansaugende Verdrängerpumpen mit konstantem Verdrängungsvolumen und hohem Wirkungsgrad. Sie werden in SKF CircOil-Zentralschmiersystemen für eine Vielzahl von Aufgaben und Anwendungen, vor allem für Umlauf- und Verbrauchsschmiersysteme, eingesetzt.

Anwendungsbereiche:

- allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau
- Schiffs- und Offshore-Industrie
- Papier-, Druck- und Zellstoffindustrie
- Schwerindustrie

Vorteile:

- Flexibler Förderbereich von 0,85 bis 50 l/min bei Systemdrücken von bis zu 50 bar
- Großer Viskositätsbereich für handelsübliche mineralische und synthetische Schmier- und Hydrauliköle von 20 bis 1000 mm²/s
- Umgebungstemperatur von 0 bis +40 °C

- Geringe Volumenstrompulsation und damit eine hohe Laufruhe
- Gerotor mit einer Zykloidenkontur, dadurch gutes Ansaugverhalten
- Geräuscharm
- Zahnringpumpen sind in der Ausführung NBR und FKM erhältlich
- Käfigläufermotoren sind in unterschiedlichen Spannungsvarianten für 50 und 60 Hz erhältlich
- Kompaktes Design
- Modulares Bestellsystem (zu bestellen als komplettes Pumpenaggregat, einzelne Pumpe, Pumpe mit Flansch und Wellenkupplung)

Inhalt

Darstellung der Ausführungen und Zubehörteile	3	IEC Käfigläufermotoren	
Gerotor-Zahnringpumpen, Produktserie 143		Grundlagen	14–15
Grundlagen	4–5	Leistungsschilder	15
Technische Daten	6	Spannungsschlüssel	16
Bestellschlüssel	7	Technische Daten	17
Bauausführungen, Einbauzeichnungen und Abmessungen		Motordaten	17
Zahnringpumpe	8	Einbauzeichnungen und Abmessungen	18
Zahnringpumpe+Pumpenflansch+Wellenkupplung	9	Viskosität/Temperatur-Verhalten von Ölen	19
Kupplungsmontage	9	Explosionszeichnung	20
Motoranschluss	9	Ersatzteile	21
Fuß- und Flanschausführungen	10–11	Gegenüberstellung der alten und neuen Bestell-Nr.	22–23
Kennlinien	12–13		

! Hinweis

Die technischen Angaben in dieser Druckschrift dienen der allgemeinen Information. Bei Montage, Betrieb und Wartung sind die Montageanleitung und die auf den Produkten angegebenen Hinweise, sofern vorhanden, unbedingt zu beachten.

Änderungen der technischen Daten, der Auswahl- und Bestelldaten, beim Zubehör und der Lieferbarkeit sind vorbehalten.

Weitere Informationen

Montageanleitung **951-170-251**

Die Druckschriften können Sie als PDF-Datei von der SKF-Website herunterladen: **skf.com/143**

Online konfigurierbar und CAD-Modelle auf **skf-lubrication.partcommunity.com**

Gerotor-Zahnringpumpen, Produktserie 143

Darstellung der Ausführungen und Zubehörteile

Zahnringpumpenaggregat in Fußausführung



Zahnringpumpenaggregat in Flanschausführung



Gerotor



Zahnringpumpe



Pumpenflansch



Wellenkupplung



ICE Käfigläufermotor



Zahnringpumpe + Pumpenflansch + Wellenkupplung



Gerotor-Zahnringpumpen, Produktserie 143

Grundlagen

Allgemeine Verwendung

SKF Zahnringpumpenaggregate der Produktserie 143 werden in Umlauf- und Verbraucherschmiersystemen in einem Förderbereich von 0,85 bis zu 50 l/min eingesetzt. Die zulässige Umgebungstemperatur liegt standardmäßig im Bereich zwischen 0 bis +40 °C, höhere Umgebungstemperaturen sind möglich, führen aber zu einer Reduzierung der Motorleistung und damit auch der Förderleistung. Die zulässige Mediumtemperatur liegt zwischen 0 bis +80 °C. Die Zahnringpumpen sind in der Ausführung NBR und FKM erhältlich.

SKF Zahnringpumpenaggregate fördern Schmier- und Hydrauliköle aus einem Vorratsbehälter in das Rohrleitungssystem eines Zentralschmiersystems. Sie erhöhen hierbei die Energie des Fördermediums (Druckerhöhung), um die Strömungswiderstände in den Rohrleitungen (Druckverluste), den Komponenten (Filter, Ventile, Verteiler) und den Lager- und Reibstellen zu überwinden. Je nach Art und Größe des Zentralschmiersystems und des zu fördernden Schmierstoffes werden SKF Zahnringpumpenaggregate in unterschiedlichen Bauformen und Leistungen eingesetzt.


Einsatzgebiete

Haupteinsatzgebiet ist das weite Feld der Umlauf- und Verbraucherschmiersysteme für den allgemeinen Maschinen- und Anlagenbau. Hier steht die Schmierung und Kühlung von hochbelasteten Lagern und Reibstellen für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle im Mittelpunkt. Zum Einsatz kommen SKF Zahnringpumpenaggregate vor allem als Schmier-, Hydraulik-, Hydrostatik- und Kühllölpumpen. Die Aufstellung kann sowohl als einzelne Pumpe, als auch integriert in ein Behälteraggregat erfolgen. Weitere Anwendungsgebiete sind die Schiffs- und Offshore-Industrie, sowie Papier-, Druck-, Zellstoff- und Schwerindustrie.

Fördermengen und Kennlinien

Die im Katalog angegebenen Nennfördermengen beziehen sich auf das Nennfördervolumen multipliziert mit der Drehzahl des Motors. Die tatsächliche Fördermenge ändert sich mit der Betriebsviskosität und dem Gegendruck und ist den im Katalog enthaltenen Kennlinien-Diagrammen zu entnehmen (→ Seiten 12–13). Diese wurden für Betriebsviskositäten im Bereich zwischen 20 und 1000 mm²/s in den Abstufungen 20, 140, 750 und 1000 mm²/s erstellt. Jede Zahnringpumpe hat eine Kennlinie, dargestellt als Funktion der Fördermenge über dem Förderdruck (Gegendruck).

Grundsätzlich ist zu beachten, dass Schmier- und Hydrauliköle durch Temperatureinfluss einen extrem dünn- oder zähflüssigen Zustand annehmen können. Bei Verwendung von Schmier- und Hydraulikölen, deren Betriebsviskosität außerhalb des angegebenen Betriebsviskositätsbereichs liegt, bitten wir um Rücksprache.



Gerotor-Zahnringpumpen, Produktserie 143

Grundlagen

Aufbau (→ Bild 1)

Das innenverzahnte Förderelement, der sogenannte Gerotor, ist mit einer Zykloidenkontur ausgestattet, wodurch eine große Zahneingriffslänge entsteht. Dies ergibt eine geringe Volumenstrompulsation und damit eine hohe Laufruhe, eine geringe Geräuschentwicklung und ein gutes Ansaugverhalten.

SKF Zahnringpumpen bestehen im Wesentlichen aus dem Pumpengehäuse (1), der Welle (2), den Verdrängerelementen Zahnrotor (3) und Zahnring (4) und dem Deckel (5).

Saug- und Verdrängungsvorgang (→ Bild 1)

Die Welle treibt über eine Passfeder den zentrisch gelagerten Zahnrotor in der gezeigten Drehrichtung an. Der Zahnrotor kämmt mit dem äußeren exzentrisch gelagerten Zahnring und dreht diesen mit. Die im Saugbereich (S) sich öffnenden Zahnzwischenräume saugen das Fördermedium an. Die Trennung von Saug- und Druckbereich erfolgt gegenüber dem Zahneingriffsbereich (Z) über einen Radialspalt (R), der vom aneinander gleitenden Zahnprofil des Zahnrings und des Zahnrotors gebildet wird. Im Druckbereich (P) wird das Fördermedium durch die sich wieder verkleinernden Kammern in den Druckanschluss gefördert.

Antrieb

SKF Zahnringpumpenaggregate der Produktserie 143 werden durch IEC Käfigläufermotoren der Baugrößen 63 bis 132 in Standardausführung angetrieben. Die Motoren sind für eine Motorbemessungsspannung von 230/400 V bzw. 400/690 V für 50 Hz- Netze nach DIN IEC 60038 ausgelegt. Die hierfür verwendeten Normalwicklungen sind punktgewickelt. Motoren mit Leistungen $\leq 0,75$ kW entsprechen der Effizienzklasse IE2, Motoren mit Leistungen $\geq 0,75$ kW entsprechen der Effizienzklasse IE3 entsprechend der EU-Richtlinie 2009/125/EG, Verordnung (EU) 2019/1781. Sonderspannungen mit anomalen Wicklungen für 50 Hz und 60 Hz-Netze sind auf Bestellung erhältlich.

In der Standardausführung sind die Motoren mit einem Klemmenkasten ausgestattet. Motoren mit UL/CSA Zulassung sind erhältlich. Weitere Zulassungen auf Anfrage.

Wellenkupplung

Die Wellenkupplungen sind als Bogenzahnkupplungen ausgeführt. Bogenzahnkupplungen sind flexible Wellenverbindungen für eine formschlüssige Drehmomentübertragung. Die für die Bogenzahnkupplungen verwendete Werkstoffpaarung Stahlnabe – Polyamidhülse erlaubt einen wartungsfreien Dauerbetrieb mit äußerst günstigen Reibwerten in der Zahnpaarung. Sie benötigen daher keine Schmierung oder Wartung und sind im Betrieb nahezu verschleißfrei.

Einbau



SKF Zahnringpumpenaggregate der Produktserie 143 können sowohl horizontal als auch vertikal montiert werden. In der Ausführung als Zahnringpumpenaggregat ist jeweils eine Fuß- oder Flanschvariante erhältlich.

Bei Aufstellung des Zahnringpumpenaggregates separat vom Vorratsbehälter darf die Saugseite der Pumpe mit einem höher liegenden Vorratsbehälter (max. 2000 mm) verbunden werden.

Zum waagerechten Anflanschen des Zahnringpumpenaggregates an einen Vorratsbehälter unterhalb des Ölspiegels ist eine abgedichtete Pumpe in Sonderausführung zu verwenden. Hierzu bitten wir um Rücksprache mit unserer Technik.

In der Ausführung als Pumpe mit Flansch und Kupplung besteht die Möglichkeit kundenspezifische Elektromotoren unterschiedlicher technischer Ausführungen zu verwenden. Die Flansche erlauben die Montage aller IEC Standardmotoren mit Flanschen entsprechend DIN EN 50347 Ausführung FT (mit Gewindebohrungen). Die geometrischen Abmessungen der Flansche können den Zeichnungen in dieser Druckschrift entnommen werden.

Werden nur Zahnringpumpen ohne Motor verwendet, z.B. als Ein-/Anbaupumpe an einem Maschinengehäuse, so ist darauf zu achten, dass die Antriebswelle frei von radialer und axialer Belastung gehalten wird. Die Einbaulage der Pumpen ist beliebig.



Gerotor-Zahnringpumpen, Produktserie 143

Technische Daten

Zahnringpumpenaggregat in Fußausführung



Zahnringpumpenaggregat in Flanschausführung



Zahnringpumpe



Tabelle 1

Technische Daten

Fördermedium	Schmier- und Hydrauliköle
Betriebsviskosität	20–1000 mm ² /s
Förderstrombereich	0,85–50 l/min
Betriebsdruck	bis zu 50 bar
Umgebungstemperaturbereich	0 bis +40 °C
Mediumtemperaturbereich	0 bis +80 °C
Schutzart nach DIN EN 60529	IP 54
Betriebsgeräusch	60 dBA
Antriebsdrehzahl abhängig von der Ausführung	1400 und 2800 min ⁻¹
Saughöhe, max.	1000 mm
Lackierung	RAL 7024 Grafitgrau, abweichende Lackierung optional
Betriebsart nach VDE 0530	S1
Dichtungswerkstoff	NBR, FKM
Einbaulage	horizontal, vertikal

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Hydraulikguss (druckdicht) mit guten Verschleiß- und Gleiteigenschaften
Zahnringeneinsatz	Sinterwerkstoff
Wellen	verzugsarme Stähle, einsatzgehärtet
Lager	SKF Gleitlager

! Allgemeine Hinweise zum Einsatz

Bei der Inbetriebnahme ist auf die Drehrichtung der Pumpe zu achten. Siehe hierzu Typenschild und Motordrehrichtungspfeil auf der Pumpe.

Beim Einsatz der Pumpen in Systemen, die keine offenen Druckleitungen ausweisen, sind Druckbegrenzungsventile vorzusehen, um den maximalen Druck des Systems zu begrenzen.

Der Querschnitt des Ansaugrohres muss gleich oder größer dem Querschnitt am Sauganschluss der Pumpe gewählt werden.

Für einen störungsfreien Betrieb der Pumpen bzw. Pumpenaggregate empfiehlt SKF Lubrication Systems Germany GmbH die Verwendung von Filtern. Eine wirksame Filtration verhindert Störungen und erhöht gleichzeitig die Lebensdauer der Pumpen. Für das Fördermedium wird mindestens eine Reinheitsklasse nach ISO 4406 (c) 20/17/14 empfohlen. Diese entspricht dem US-Standard NAS code (1638) class 8 bzw. SAE AS 4059 class 8. Mit einer Filterfeinheit von ca. 5...10 µm wird diese Bedingung erfüllt. Grundsätzlich richtet sich die verwendete Filterfeinheit nach dem empfindlichsten Bauteil des gesamten Systems. Dies muss nicht zwangsläufig die Pumpe sein.

Gerotor-Zahnringpumpen, Produktserie 143

Bestellnummer 1 4 3 - 1 - + +

Produkt-Baureihe 143

Bauausführung
 1 = Motor in Fußausführung (IMB34)
 2 = Motor in Flanschausführung (IMB14)
 3 = Zahnringpumpe+Pumpenflansch+Wellenkupplung (ohne Motor)
 4 = nur Zahnringpumpe (ohne Motor) ¹⁾

Dichtungsausführung
 F = FKM N = NBR

Code für die Pumpenausführung ¹⁾
 → **Tabelle 2**

Klemmenkastenposition ²⁾ gesehen vom Wellenende der Antriebsseite
 R = Rechts Standard
 O = Oben
 X = Bei Motor in Flanschausführung (IMB14), Klemmenkastenposition auf der Sauganschlusseite der Pumpe

Motorzulassung ²⁾ (andere auf Anfrage)
 A = CE (Europa) B = UL/CSA (USA/Kanada)

Spannungsschlüssel ²⁾
 → **Seite 16**

Tabelle 2

Code für die Pumpenausführung


Code ¹⁾	Nennfördermenge ³⁾	Max. Gegen- druck	Motorantriebs- leistung	Zulässige Betriebs- viskosität	Bau- größe	Anzahl Pole
-	l/min	bar	kW	mm ² /s	-	-
B03C	0,85	30	0,18	20-1000	63	4
D03E	1,70	30	0,37	20-1000	71	2
F02D	2,50	20	0,25	20-1000	71	4
F05F	2,50	50	0,55	20-1000	80	4
H02F	5,25	20	0,55	20-1000	80	4
H05J	5,25	50	1,10	20-1000	90	4
K02H	9,00	20	0,75	20-1000	80	4
K05J	9,00	50	1,10	20-1000	90	4
M02H	12,50	20	0,75	20-1000	80	4
M05K	12,50	50	1,50	20-1000	90	4
P02K	19,00	20	1,50	20-1000	90	4
R02M	30,00	20	3,00	20-1000	100	2
R03M	30,00	30	3,00	20-750	100	2
R03N	30,00	30	4,00	20-1000	112	2
T02M	40,00	20	3,00	20-750	100	2
T03N	40,00	30	4,00	20-1000	112	2
V02N	50,00	20	4,00	20-1000	112	2
V03N	50,00	30	4,00	20-750	112	2
V03P	50,00	30	5,50	20-1000	132	2

1) Bei Bauausführung 4 entfällt Stelle 4, sowie die nachfolgenden Stellen des Codes.
 2) Entfällt bei Ausführung ohne Motor.
 3) Nennfördermenge bei Motordrehzahl 1400/2800 min⁻¹ entsprechend Motorpolzahl.

Bestellbeispiel

143-11ND03E-RA+1GD

- Zahnringpumpenaggregat PS 143
- Motor in Fußausführung
- Dichtung NBR
- Nennfördermenge 1,7 l/min
- Gegendruck 30 bar
- Motorindex 0,37 kW
- Klemmenkasten rechts
- Motorzulassung CE
- 230 / 400 V, 50 Hz
460 V, 60 Hz



Bei Bestellung Zahnringpumpe+Pumpenflansch+Wellenkupplung (**Bauausführung 3**) entfallen die Kennbuchstaben für Klemmenkastenposition, Motorzulassung und Spannungsschlüssel

Beispiel: **143-13ND03E**


Bei Bestellung der Zahnringpumpe (**Bauausführung 4**) entfallen die Kennbuchstaben für Klemmenkastenposition, Motorzulassung und Spannungsschlüssel, sowie Stelle 4 des Codes für die Pumpenausführung
 Beispiel: **143-14ND03**

Gerotor-Zahnringpumpen, Produktserie 143


Bauausführung Zahnringpumpe, technische Daten und Abmessungen

Bild 2

Zahnringpumpe



Wellenende



↻ = Drehrichtung

1) Für die axiale Sicherung der Kupplungsnahe

										Zahnringpumpe (→ Bild 2)																
Nenn- förder- menge [l/min]	Gegen- druck max. [bar]	Zul. Visko- sitäts- bereich [mm ² /s]	Nenn- fördern- linie Nr. 1)	Nenn- volumen [cm ³ /U]	Dreh- zahl [min ⁻¹]	Erforder- liche Antriebs- leistung [kW]	Saug- anschluss S	Druck- anschluss P	ØPD/ ØSD	Ausführung		Maße [mm]														
										N (NBR) / F (FKM)	Bestell-Nr. 4)	A	B	C	D	ØE	F	H	ØK	ØL	ØM	ØN	ØN1	T	W1	W2
0,85	30	20-1000	1	0,61	1400	0,18	G1/4 _{12 tief}	G1/4 _{12 tief}	19	143-14...B03	49	25	3	9	36 _{h7}	2	12,5	60	48	6,6	8 _{h5}	-	8,8	14	2	1/4
1,7	30	20-1000	2	0,61	2800	0,37	G1/4 _{12 tief}	G1/4 _{12 tief}	19	143-14...D03	49	25	3	9	36 _{h7}	2	12,5	60	48	6,6	8 _{h5}	-	8,8	14	2	1/4
2,5	20	20-1000	3	1,79	1400	0,25	G3/8 _{12 tief}	G3/8 _{12 tief}	23	143-14...F02	62	28	3	12	45 _{h7}	4	17	74	56	6,6	12 _{g5}	12 _{g5}	13,5	18,5	2,5	2/5
2,5	50	20-1000	3	1,79	1400	0,55	G3/8 _{12 tief}	G3/8 _{12 tief}	23	143-14...F05	62	28	3	12	45 _{h7}	4	17	74	56	6,6	12 _{g5}	12 _{g5}	13,5	18,5	2,5	2/5
5,25	20	20-1000	4	3,75	1400	0,55	G1/2 _{14,5 tief}	G1/2 _{14,5 tief}	27	143-14...H02	69	30	3	12,7	56 _{h7}	5	18,5	88	70	6,6	14 _{g5}	14 _{g5}	16	20,5	2,5	3/5
5,25	50	20-1000	4	3,75	1400	1,1	G1/2 _{14,5 tief}	G1/2 _{14,5 tief}	27	143-14...H05	69	30	3	12,7	56 _{h7}	5	18,5	88	70	6,6	14 _{g5}	14 _{g5}	16	20,5	2,5	3/5
9	20	20-1000	5	6,44	1400	0,75	G1/2 _{14,5 tief}	G1/2 _{14,5 tief}	27	143-14...K02	77	30	3	12,7	56 _{h7}	5	20	88	70	6,6	14 _{g5}	14 _{g5}	16	20,5	2,5	3/5
9	50	20-1000	5	6,44	1400	1,1	G1/2 _{14,5 tief}	G1/2 _{14,5 tief}	27	143-14...K05	77	30	3	12,7	56 _{h7}	5	20	88	70	6,6	14 _{g5}	14 _{g5}	16	20,5	2,5	3/5
12,5	20	20-1000	6	8,93	1400	0,75	G3/4 _{16 tief}	G3/4 _{16 tief}	33	143-14...M02	89	30	3	12,7	56 _{h7}	5	22	88	70	6,6	14 _{g5}	14 _{g5}	16	20,5	2,5	3/5
12,5	50	20-1000	6	8,93	1400	1,5	G3/4 _{16 tief}	G3/4 _{16 tief}	33	143-14...M05	89	30	3	12,7	56 _{h7}	5	22	88	70	6,6	14 _{g5}	14 _{g5}	16	20,5	2,5	3/5
19	20	20-1000	7	13,6	1400	1,5	G1 _{18 tief}	G1 _{18 tief}	40	143-14...P02	100	30	3	21,5	56 _{h7}	5	25	98	80	8,5	16 _{g5}	16 _{g5}	18	21,5	2,5	3/5
30	20	20-1000	8	10,74	2800	3	G1 _{18,5 tief}	G1 _{18,5 tief}	41	143-14...R02	108	42	4	23,5	80 _{f7}	6	30	119	104	8,5	19 _{g6}	22	21,5	36,5	-	3/6
30	30	20-750	8	10,74	2800	3	G1 _{18,5 tief}	G1 _{18,5 tief}	41	143-14...R03	108	42	4	23,5	80 _{f7}	6	30	119	104	8,5	19 _{g6}	22	21,5	36,5	-	3/6
30	30	20-1000	8	10,74	2800	4	G1 _{18,5 tief}	G1 _{18,5 tief}	41	143-14...R03	108	42	4	23,5	80 _{f7}	6	30	119	104	8,5	19 _{g6}	22	21,5	36,5	-	3/6
40	20	20-750	9	14,36	2800	3	G1 _{18,5 tief}	G1 _{18,5 tief}	41	143-14...T02	108	42	4	23,5	80 _{f7}	6	30	119	104	8,5	19 _{g6}	22	21,5	36,5	-	3/6
40	30	20-1000	9	14,36	2800	4	G1 _{18,5 tief}	G1 _{18,5 tief}	41	143-14...T03	108	42	4	23,5	80 _{f7}	6	30	119	104	8,5	19 _{g6}	22	21,5	36,5	-	3/6
50	20	20-1000	10	17,87	2800	4	G1 _{1/4} _{20,5 tief}	G1 _{18,5 tief}	41/51	143-14...V02	111	42	4	23,5	80 _{f7}	6	30	119	104	8,5	19 _{g6}	22	21,5	36,5	-	3/6
50	30	20-750	10	17,87	2800	4	G1 _{1/4} _{20,5 tief}	G1 _{18,5 tief}	41/51	143-14...V03	111	42	4	23,5	80 _{f7}	6	30	119	104	8,5	19 _{g6}	22	21,5	36,5	-	3/6
50	30	20-1000	10	17,87	2800	5,5	G1 _{1/4} _{20,5 tief}	G1 _{18,5 tief}	41/51	143-14...V03	111	42	4	23,5	80 _{f7}	6	30	119	104	8,5	19 _{g6}	22	21,5	36,5	-	3/6

1) → siehe Seite 12

Gerotor-Zahnringpumpen, Produktserie 143

Bauausführung Zahnringpumpe+Pumpenflansch+Wellenkupplung, technische Daten und Abmessungen






Tabelle 3

Zahnringpumpe + Pumpenflansch (→ Bild 3)		Kupplungsmontage (→ Bild 4)					Motoranschluss (→ Bild 5)																		
Ausführung N (NBR) / F (FKM) Bestell-Nr. 2)	Maße [mm]						Abb. 7 (A1)	Abb. 8 (C1)	Abb. 9 (E1)		Bau- größe	ØN	T	ØM	SM	ØD	E	EB	GA	F					
	ØPF	ØPM	ØPN	L1	L2	L3	ØFM1	ØM1	ØSY	ØMZ	SZ														
143-13...B03C	120	72	53,5	104	14	-	-	-	85	M6	28	42	-	-	-	63	80	3	100	M6 ₈ tief	11 ₁₆	23	18	12,5	4
143-13...D03E	140	95	55,5	109	12	-	-	-	115	M8	28	42	-	-	-	71	95	3	115	M8 ₁₂ tief	14 ₁₆	30	25	16	5
143-13...F02D	140	95	65	127	17	-	-	-	115	M8	31	51	-	-	-	71	95	3	115	M8 ₁₂ tief	14 ₁₆	30	25	16	5
143-13...F05F	160	110	77	137	15	-	-	-	130	M8	-	-	31	40	-	80	110	3,5	130	M8 ₁₂ tief	19 ₁₆	40	32	21,5	6
143-13...H02F	160	110	78,5	144	15	-	-	-	130	M8	-	-	31	40	-	80	110	3,5	130	M8 ₁₂ tief	19 ₁₆	40	32	21,5	6
143-13...H05J	160	110	85,5	153	17	-	-	-	130	M8	-	-	31	49	-	90	110	3,5	130	M8 ₁₃ tief	24 ₁₆	50	40	27	8
143-13...K02H	160	110	80	152	15	-	-	-	130	M8	-	-	31	40	-	80	110	3,5	130	M8 ₁₂ tief	19 ₁₆	40	32	21,5	6
143-13...K05J	160	110	87	161	17	-	-	-	130	M8	-	-	31	49	-	90	110	3,5	130	M8 ₁₃ tief	24 ₁₆	50	40	27	8
143-13...M02H	160	110	82	164	15	-	-	-	130	M8	-	-	31	40	-	80	110	3,5	130	M8 ₁₂ tief	19 ₁₆	40	32	21,5	6
143-13...M05K	160	110	89	173	17	-	-	-	130	M8	-	-	31	49	-	90	110	3,5	130	M8 ₁₃ tief	24 ₁₆	50	40	27	8
143-13...P02K	160	110	92	184	17	-	-	-	130	M8	-	-	30	50	-	90	110	3,5	130	M8 ₁₃ tief	24 ₁₆	50	40	27	8
143-13...R02M	200	144,6	124	218	16	250	225	9	165	-	-	-	-	46	60	100	130	3,5	165	M10 ₁₂ tief	28 ₁₆	60	50	31	8
143-13...R03M	200	144,6	124	218	16	250	225	9	165	-	-	-	-	46	60	100	130	3,5	165	M10 ₁₂ tief	28 ₁₆	60	50	31	8
143-13...R03N	200	144,6	124	218	16	250	225	9	165	-	-	-	-	46	60	100	130	3,5	165	M10 ₁₂ tief	28 ₁₆	60	50	31	8
143-13...T02M	200	144,6	124	218	16	250	225	9	165	-	-	-	-	46	60	100	130	3,5	165	M10 ₁₂ tief	28 ₁₆	60	50	31	8
143-13...T03N	200	144,6	124	218	16	250	225	9	165	-	-	-	-	46	60	100	130	3,5	165	M10 ₁₂ tief	28 ₁₆	60	50	31	8
143-13...V02N	200	144,6	124	221	16	250	225	9	165	-	-	-	-	46	60	112	130	3,5	165	M10 ₁₂ tief	28 ₁₆	60	50	31	8
143-13...V03N	200	144,6	124	221	16	250	225	9	165	-	-	-	-	46	60	112	130	3,5	165	M10 ₁₂ tief	28 ₁₆	60	50	31	8
143-13...V03P	200	145	154	251	16	250	225	9	165	-	-	-	-	48	88	132	130	3,5	165	M10 ₁₂ tief	38 ₁₆	80	70	41	10


2) Die Bestell-Nr. ist mit dem Kennbuchstaben der gewünschten Dichtungsausführung zu ergänzen. Dichtungsausführung NBR (N) oder FKM (F).

Gerotor-Zahnringpumpen, Produktserie 143

Fuß- und Flanschausführungen, technische Daten und Abmessungen

Bild 6

Fußausführung (IMB34)



Fördermenge max.	Gegen-druck	Viskositätsbereich	Kennlinie Nr. 1)	Fußausführung N (NBR) / F (FKM) Bestell-Nr. 2)3)	Flanschausführung N (NBR) / F (FKM) Bestell-Nr. 2)3)	Nennförder- volumen	Saug- anschluss	Druckan- schluss	Maße [mm] (→ Bild 6+7)						
[l/min]	[bar]	[mm ² /s]				S	P		ØPD	ØSD	ØPN	ØPF	ØFM1	ØMZ	ØM1
0,85	30	20–1000	1	143-11...B03C-R...	143-12...B03C-X...	0,61	G1/4 12 tief	G1/4 12 tief	19	19	72	120	–	100	–
1,7	30	20–1000	2	143-11...D03E-R...	143-12...D03E-X...	0,61	G1/4 12 tief	G1/4 12 tief	19	19	95	140	–	115	–
2,5	20	20–1000	3	143-11...F02D-R...	143-12...F02D-X...	1,79	G3/8 12 tief	G3/8 12 tief	23	23	95	140	–	115	–
2,5	50	20–1000	3	143-11...F05F-R...	143-12...F05F-X...	1,79	G3/8 12 tief	G3/8 12 tief	23	23	110	160	–	130	–
5,25	20	20–1000	4	143-11...H02F-R...	143-12...H02F-X...	3,75	G1/2 14,5 tief	G1/2 14,5 tief	27	27	110	160	–	130	–
5,25	50	20–1000	4	143-11...H05J-R...	143-12...H05J-X...	3,75	G1/2 14,5 tief	G1/2 14,5 tief	27	27	110	160	–	130	–
9	20	20–1000	5	143-11...K02H-R...	143-12...K02H-X...	6,44	G1/2 14,5 tief	G1/2 14,5 tief	27	27	110	160	–	130	–
9	50	20–1000	5	143-11...K05J-R...	143-12...K05J-X...	6,44	G1/2 14,5 tief	G1/2 14,5 tief	27	27	110	160	–	130	–
12,5	20	20–1000	6	143-11...M02H-R...	143-12...M02H-X...	8,93	G3/4 16 tief	G3/4 16 tief	33	33	110	160	–	130	–
12,5	50	20–1000	6	143-11...M05K-R...	143-12...M05K-X...	8,93	G3/4 16 tief	G3/4 16 tief	33	33	110	160	–	130	–
19	20	20–1000	7	143-11...P02K-R...	143-12...P02K-X...	13,6	G1 18 tief	G1 18 tief	40	40	110	160	–	130	–
30	20	20–1000	8	143-11...R02M-R...	143-12...R02M-X...	10,74	G1 18,5 tief	G1 18,5 tief	41	41	144,6	200	250	165	225
30	30	20–750	8	143-11...R03M-R...	143-12...R03M-X...	10,74	G1 18,5 tief	G1 18,5 tief	41	41	144,6	200	250	165	225
30	30	20–1000	8	143-11...R03N-O...	143-12...R03N-X...	10,74	G1 18,5 tief	G1 18,5 tief	41	41	144,6	200	250	165	225
40	20	20–750	9	143-11...T02M-R...	143-12...T02M-X...	14,36	G1 18,5 tief	G1 18,5 tief	41	41	144,6	200	250	165	225
40	30	20–1000	9	143-11...T03N-O...	143-12...T03N-X...	14,36	G1 18,5 tief	G1 18,5 tief	41	41	144,6	200	250	165	225
50	20	20–1000	10	143-11...V02N-O...	143-12...V02N-X...	17,87	G1 1/4 20,5 tief	G1 18,5 tief	41	51	144,6	200	250	165	225
50	30	20–750	10	143-11...V03N-O...	143-12...V03N-X...	17,87	G1 1/4 20,5 tief	G1 18,5 tief	41	51	144,6	200	250	165	225
50	30	20–1000	10	143-11...V03P-R...	143-12...V03P-X...	17,87	G1 1/4 20,5 tief	G1 18,5 tief	41	51	145	200	250	165	225

1) → siehe Seite 12

2) Die Bestell-Nr. ist mit dem Kennbuchstaben der gewünschten Dichtungsausführung zu ergänzen. Dichtungsausführung NBR (N) oder FKM (F).

3) Die Bestell-Nr. ist mit dem Kennbuchstaben der gewünschten Motor-Zulassung (→ Seite 7) und dem Spannungsschlüssel (→ Seite 16) zu ergänzen.

Zugehörige Motordaten → Seite 17.

Gerotor-Zahnringpumpen, Produktserie 143

Fuß- und Flanschausführungen, technische Daten und Abmessungen

Bild 7

Flanschausführung (IMB14)




Tabelle 4

Maße [mm] (→ Bild 6+7)

SZ	ØSY	L1	L2	L3	A	AA	AB	ØACAD	AF	B	BA	BB	C	H	HA	HD	HH	K	K1	U	XA	XB	L
M6	-	36,5	104	14	100	22	120	124 107	84,5	80	-	95	40	63	7,5	-	61	Ø7	-	1xM25x1,5	92	92	309,5
M8	-	36,5	109	12	112	32	138	124 107	84,5	90	-	116	45	71	11	-	61	Ø8	-	1xM25x1,5	90	90	319
M8	-	45	127	17	112	24	135	139 115	92	90	-	114	45	71	8	-	67	Ø7	-	1xM25x1,5	90	90	337
M8	-	45	137	15	125	30,5	150	159 149,5	112,5	100	32	118	50	80	8	229,5	73	9,5	13,5	1xM25x1,5	123	119,5	389
M8	-	50,5	144	15	125	30,5	150	159 149,5	112,5	100	32	125	50	80	8	229,5	73	9,5	13,5	1xM25x1,5	123	119,5	396
M8	-	50,5	153	17	140	30,5	165	178 154,5	117,5	100	33	143	56	90	10	244,5	78,5	10	14	1xM25x1,5	123	119,5	450
M8	-	57	152	15	125	30,5	150	159 149,5	112,5	100	32	118	50	80	8	229,5	73	9,5	13,5	1xM25x1,5	123	119,5	439
M8	-	57	161	17	140	30,5	165	178 154,5	117,5	100	33	143	56	90	10	244,5	78,5	10	14	1xM25x1,5	123	119,5	458
M8	-	67	164	15	125	30,5	150	159 149,5	112,5	100	32	118	50	80	8	229,5	73	9,5	13,5	1xM25x1,5	123	119,5	451
M8	-	67	173	17	140	30,5	165	178 154,5	117,5	100	33	143	56	90	10	244,5	78,5	10	14	1xM25x1,5	123	119,5	510
M8	-	75	184	17	140	30,5	165	178 154,5	117,5	100	33	143	56	90	10	244,5	78,5	10	14	1xM25x1,5	123	119,5	521
Ø11	9	78	218	16	160	42	196	198 166	125,5	140	37,5	176	63	100	12	266	96,5	12	16	2xM32x1,5	112	135	588,5
Ø11	9	78	218	16	160	42	196	198 166	125,5	140	37,5	176	63	100	12	266	96,5	12	16	2xM32x1,5	112	135	588,5
Ø11	9	78	218	16	190	46	226	222 177	136,5	140	37,5	176	70	112	12	289	96	12	16	2xM32x1,5	112	135	572
Ø11	9	78	218	16	160	42	196	198 166	125,5	140	37,5	176	63	100	12	266	96,5	12	16	2xM32x1,5	112	135	588,5
Ø11	9	78	218	16	190	46	226	222 177	136,5	140	37,5	176	70	112	12	289	96	12	16	2xM32x1,5	112	135	572
Ø11	9	81	221	16	190	46	226	222 177	136,5	140	37,5	176	70	112	12	289	96	12	16	2xM32x1,5	112	135	575
Ø11	9	81	221	16	190	46	226	222 177	136,5	140	37,5	176	70	112	12	289	96	12	16	2xM32x1,5	112	135	575
Ø11	9	81	251	16	216	53	256	262 202	159,5	140	38	180	89	132	15	-	115,5	12	16	2xM32x1,5	130	155	636

Gerotor-Zahnringpumpen, Produktserie 143

Kennlinien

Diagramm 1

Betriebsviskosität 20 mm²/s, 50 Hz

Fördermenge Q [l/min]





Diagramm 2

Betriebsviskosität 140 mm²/s, 50 Hz

Fördermenge Q [l/min]



Legende für Diagramm 1–4:

Kennlinie 1: 0,85 l/min

Kennlinie 2: 1,7 l/min

Kennlinie 3: 2,5 l/min

Kennlinie 4: 5,25 l/min

Kennlinie 5: 9 l/min

Kennlinie 6: 12,5 l/min

Kennlinie 7: 19 l/min

Kennlinie 8: 30 l/min

Kennlinie 9: 40 l/min



Kennlinie 10: 50 l/min

Toleranzen nach VDMA 24284-II

Bei Stromversorgung mit einer Frequenz von 60 Hz werden die Drehzahl und der Volumenstrom um 20 % erhöht (verglichen mit den Tabellenspezifikationen, Grundlage 50 Hz).

Gerotor-Zahnringpumpen, Produktserie 143

Kennlinien



Legende für Diagramm 1-4:

- Kennlinie 1: 0,85 l/min
- Kennlinie 2: 1,7 l/min
- Kennlinie 3: 2,5 l/min
- Kennlinie 4: 5,25 l/min
- Kennlinie 5: 9 l/min
- Kennlinie 6: 12,5 l/min
- Kennlinie 7: 19 l/min
- Kennlinie 8: 30 l/min
- Kennlinie 9: 40 l/min
- Kennlinie 10: 50 l/min

Toleranzen nach VDMA 24284-II

Bei Stromversorgung mit einer Frequenz von 60 Hz werden die Drehzahl und der Volumenstrom um 20 % erhöht (verglichen mit den Tabellenspezifikationen, Grundlage 50 Hz).

IEC Käfigläufermotoren

Grundlagen

Allgemeines

SKF Zahnringpumpenaggregate der Produktserie 143 werden in der Standardausführung durch IEC Asynchronmotoren angetrieben. Die Motoren werden in den Baugrößen 63 bis 132 in 2- und 4-poliger Ausführung eingesetzt. Sie entsprechen sowohl mechanisch, als auch elektrisch den einschlägigen IEC/EN-Normen. In der Standardausführung sind die Motoren mit einem Metallklemmenkasten ausgestattet. Die Motoren tragen die CE-Kennzeichnung gemäß Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU. Bzgl. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EMV-Richtlinie 2014/30/EU erfolgt keine CE-Kennzeichnung, da Asynchronmotoren nicht unter den Geltungsbereich dieser Richtlinien fallen.

Sondervorschriften

Die Motoren können in der Ausführung UL- und CSA-konform bestellt werden und sind durch das UL (Underwriter Laboratories) zugelassen. Diese Motoren sind elektrisch nach NEMA MG1-12 ausgeführt und erfüllen die geforderten NEMA Wirkungsgradklassen. Die UL Zulassung ist auf dem Leistungsschild des Motors hinterlegt.

Weitere Zulassungen auf Anfrage.

Bauformen

Die Motoren werden ausschließlich in den Bauformen IM B34 und IM B14 verwendet. Die Bauform ist entsprechend Code I, DIN EN 60034-7 auf dem Leistungsschild angegeben.

IM B34: Welle horizontal, Füße auf dem Boden

IM B14: Welle horizontal, keine Füße

Bemessungsspannung, -frequenz und -leistung

Die Motoren sind standardmäßig für eine Motorbemessungsspannung nach IEC38 von 230 V, 400 V oder 690 V für 50 Hz-Netze ausgelegt (Normalwicklung). Motoren für andere Spannungen und Frequenzen (anomale Wicklung) sind gegen Mehrpreis erhältlich.

Die im Betrieb zulässige Spannungsabweichung bei den genannten Motorbemessungs- und bei Sonderspannungen beträgt entsprechend EN 60034-1 $\pm 5\%$ für den Bereich A (Dauerbetrieb) und $\pm 10\%$ für den Bereich B (Kurzzeitbetrieb). Die zulässige Frequenzabweichung beträgt für den Bereich A $\pm 2\%$ und für den Bereich B $-5/+3\%$. Bei Versorgungsspannungen in der Größenordnung von 95 %, bzw. 105 % der Motorbemessungsspannung werden die Toleranzen entsprechend EN 60034-1 eingehalten. Darüber hinaus darf die Motorerwärmung die zulässige Grenzüber Temperatur um 10 K überschreiten. Die Prozentangaben für die zulässigen Spannungs- und Frequenzabweichungen werden nicht auf das Leistungsschild eines Motors gestempelt. Durch die Angabe des CE Kennzeichens und der Norm EN 60034 auf dem Leistungsschild eines Motors ist sichergestellt, dass diese Vorgaben vom Motorhersteller bei der Auslegung des Motors berücksichtigt wurden.

Die Motoren sind für eine Motorbemessungsspannung von 230/400 V bzw. 400/690 V für 50 Hz-Netze nach DIN IEC 60038 ausgelegt. Die hierfür verwendeten Normalwicklungen sind punktgewickelt. Motoren mit Leistungen $\leq 0,75$ kW entsprechen der Effizienzklasse IE2, Motoren mit Leistungen $\geq 0,75$ kW entsprechen der Effizienzklasse IE3 entsprechend der EU-Richtlinie 2009/125/EG, Verordnung (EU) 2019/1781. Sonderspannungen mit anomalen Wicklungen für 50 Hz und 60 Hz-Netze sind auf Bestellung erhältlich.

Die angegebenen Bemessungsleistungen und Betriebswerte gelten für die Betriebsart S1 nach EN 60034-1 bei der angegebenen Bemessungsfrequenz, Bemessungsspannung, einer Kühlmitteltemperatur von max. 40 °C und einer Aufstellhöhe bis 1.000 m über NN. Motoren für andere als die angegebenen Betriebsbedingungen können gegen Mehrpreis angefragt werden.

Schaltung

Die auf das Klemmbrett geführten Wicklungsstränge der Motoren können grundsätzlich in zwei unterschiedlichen Schaltungsarten zusammengeschaltet werden:

Sternschaltung

Bei der Sternschaltung werden die Wicklungsenden U2, V2, W2 am Klemmbrett zusammengeschaltet, wodurch sich der Sternpunkt ergibt. Der Netzanschluss erfolgt an den freien Anschlüssen der Wicklungsenden U1, V1, W1 am Klemmbrett.

Dreieckschaltung

Bei der Dreieckschaltung wird das Ende eines Wicklungsstranges mit dem Anfang des nächsten Wicklungsstranges verbunden. (U2 an V1, V2 an W1, W2 an U1). Der Netzanschluss erfolgt an den Verbindungspunkten am Klemmbrett.

IEC Käfigläufermotoren

Grundlagen

Kühlart

Die Motoren sind für die Kühlart IC 411 (Oberflächenkühlung) ausgelegt.

Wärmeklasse

Die Isolierung der Wicklungen der Motoren ist in Wärmeklasse 155 (F) ausgeführt. Die Ausnutzung der Motoren bei Bemessungsleistung entspricht der Wärmeklasse 130 (B). Somit ergibt sich bei einer vorhandenen Kühlmitteltemperatur von 40 °C eine Leistungsreserve von ca. +10 % oder bei Betrieb bei Bemessungsleistung eine Temperaturreserve von ca. +20 K.

Schutzart

Die Motoren sind für die Schutzart IP55 nach DIN EN 60034-5 ausgelegt. Berührungs- und Fremdkörperschutz: Vollständiger Schutz gegen Berühren von unter Spannung stehenden Teilen und gegen Annähern an solche Teile sowie gegen Berühren sich bewegender Teile innerhalb des Gehäuses. Schutz gegen das Eindringen schädlicher Mengen von Staubablagerungen. Wasserschutz: Ein Wasserstrahl aus einer Düse, der aus allen Richtungen gegen den Motor gerichtet wird, hat keine schädliche Wirkung.

Klemmenkasten

Die Schutzart der Klemmenkästen beträgt IP55. Die Klemmenkastenlage der Standardmotoren ist rechts bei Blick auf die Antriebsseite. Ausnahme ist der 2-polige Motor Baugröße 112 (4,0 kW), bei welchem der Klemmenkasten aus konstruktiven Gründen im Standard oben angebaut ist. Sondermotoren mit anderen Klemmenkastenlagen als Standardmotoren sind auf Anfrage erhältlich. Die Lage der Öffnungen für die Kabeleinführung kann durch Drehen des Klemmenkastens um jeweils 90° den vorhandenen Anschlussmöglichkeiten angepasst werden. Das Gewinde der Kabeleinführung hat 1x metrisches Gewinde M25x1,5 für die Baugrößen 63 bis 90. Die Baugröße 100 bis 132 hat 2x M32x1,5. Das Klemmbrett ist grundsätzlich 6-polig ausgeführt.

Leistungsschilder

25		17		4		30		2		22		3		23		14		
1	3-Mot. 1AV3164A 1E10231DA434AA0-Z E 1701/1410842 001 001																	
14	IEC/EN 60034 160L IMB3 IP55 Brake:																	
15	94kg	Th.Cl. 155(F)	-20°C <=TAMB<=45°C		2000M	2LM8040-5NA10												
31	RINA	Bearing	UNIREX-N3		230V AC 50/60Hz 1.25A													
16	DE	6209/2ZC3	20g		INTERVAL: 2000h	TH.Cl. 155(F) 40Nm												
33	NE	6209-2ZC3	20g															
34	Vibration B 60Hz: SF 1.1 CONT NEMA MG1 12-12 TEFC DES A 25.0 HP																	
26	V	Hz	A	kW	PF	NOM.EFF	rpm	IE-CL										CL
27	400 Δ	50	32.0	18.5	0.90	92.4	2955	IE3										M
28	690 Y	50	18.6	18.5	0.90	92.4	2955	IE3										M
29	460 Δ	60	32.0	21.3	0.91	91.7	3550	IE3										M
29	460 Δ	60	28.0	18.5	0.90	91.7	3560	IE3										N
KUNo. 12345678999111 MATNo. 12345678 Space Heater 230V																		
G_D081_DE_00891																		

- | | |
|--|--|
| 1 Maschinenart:
Drehstrom-Niederspannungsmotor | 21 Kundendaten (optional) |
| 2 Artikel-Nr. | 22 Herstellungsdatum JJMM |
| 3 Fabriknummer
(Ident.-Nr., Seriennummer) | 23 Halbkeilwuchtung |
| 4 Bauform | 24 Code Letter „CL“ |
| 5 Schutzart | 25 Motor Type Number (MT) |
| 6 Bemessungsspannung [V] und
Wicklungsschaltung | 26 IEC-Normreihe
Leistung 50 Hz
(P50/50 Hz) 400 A |
| 7 Frequenz [Hz] | 27 IEC-Normreihe
Leistung 50 Hz 690 A |
| 8 Bemessungsstrom [A] | 28 Aquivalente Leistung 60 Hz bei gleicher Aus-
nutzung wie IEC-Normreihe 50 Hz |
| 9 Bemessungsleistung [kW] | 29 IEC-Normreihe Leistung
60 Hz (P50/60 Hz) |
| 10 Leistungsfaktor (cos φ) | 30 Herstelleradresse |
| 11 Wirkungsgrad | 31 Schiffszertifikate |
| 12 Bemessungsdrehzahl [min ⁻¹] | 32 Angaben optional |
| 13 IE-Wirkungsgradklasse | 33 Lagergröße |
| 14 Normen und Vorschriften | 34 Nachschmierdaten optional |
| 15 Maschinengewicht [kg] | |
| 16 Wärmeklasse | |
| 17 Baugröße | |
| 18 Zusatzangaben (optional) | |
| 19 Einsatztemperaturbereich | |
| 20 Aufstellhöhe
(nur wenn größer als 1000 m) | |

© Siemens AG 2023. Alle Rechte vorbehalten.

IEC Käfigläufermotoren

Spannungsschlüssel

Tabelle 5

Spannungen und Frequenzen verschiedener Länder

	Spannung V	Spannungstoleranz (DIN EN 60034-1)		Spannungsschlüssel und Zertifizierung		Länderkennung
		Bereich A %	Bereich B %	CE	UL/CSA	
50 Hz	200 / 345	±5	±10	+1GF	+1GF	JP, HK
	220 / 380	±5	±10	+1GP	+1GP	CN, RU, TR, IQ, IR, ID, IN, TH, VN, AR, CL, EG, DZ, LY, AF
	230 / 400	±5	±10	+1GD	+1GD	EU, IL, PK, ZA, AE, BD, MM
	240 / 415	±5	±10	+1GQ	+1GQ	UK, IN, IQ, MY, AU, NZ, SG, KW, QA
	255 / 440	±5	±10	+MFN	+MFN	
	500	±5	±10	+1HQ	+1HQ	
	305 / 525	±5	±10	+MMP	–	ZA
	380 / 660	±5	±10	+1GH	–	CN, RU, TR, IQ, IR, ID, IN, TH, VN, AR, CL
	400 / 690	±5	±10	+1GK	–	
	415 Δ (P ≥ 5,5 kW)	±5	±10	+1GL ¹⁾	–	UK, IN, IQ, MY, AU, NZ, SG
500 Δ (P ≥ 5,5 kW)	±5	±10	+1LL ³⁾	+1LL ³⁾		
60 Hz	200 / 345	±5	±10	+1GG	+1GG	JP
	220 / 380	±5	±10	+MDP	+MDP	BR, KP, KR, PE, MX, SA, TW, VE, BO
	230 / 400	±5	±10	+1GR	+1GR	
	240 / 415	±5	±10	+1KS	+1KS	
	400 / 690	±5	±10	+585	+585	
	440 Y	±5	±10	+1GP)	+1GP	MX, PA, PH
	460 Y	±5	±10	+1GP	+1GD	US, CA, MX
	480 Y	±5	±10	+GQ	+1GQ	CA
	575 Y	±5	±10	+1HQ	+1HQ	
	440 Δ	±5	±10	+1GH	–	MX, PA, PH
	460 Δ	±5	±10	+1GK	–	US, CA, MX
	460 Δ (P ≥ 5,5 kW)	±5	±10	–	+1KG ²⁾	
	480 Δ (P ≥ 5,5 kW)	±5	±10	+1GL ¹⁾	–	CA
	575 Δ (P ≥ 5,5 kW)	±5	±10	+1LL ³⁾	+1LL ³⁾	

AE = Vereinigte Arabische
Emirate
AF = Afghanistan
AR = Argentinien
AU = Australien
BO = Bolivien
BR = Brasilien
CA = Kanada
CL = Chile

CN = China
DZ = Algerien
EG = Ägypten
EU = Europa
HK = Hongkong
ID = Indonesien
IL = Israel
IN = Indien
IQ = Irak

IR = Iran
JP = Japan
KR = Korea
KW = Kuwait
LY = Libyen
MX = Mexiko
MY = Malaysia
NZ = Neuseeland
PA = Panama

PE = Peru
PH = Philippinen
PK = Pakistan
QA = Qatar
RU = Russland
SA = Saudi Arabien
SG = Singapur
TH = Thailand
TR = Türkei

TW = Taiwan
UK = Großbritannien
US = USA
VE = Venezuela
VN = Vietnam
ZA = Südafrika

Hinweis: Motoren mit einer Bemessungsleistung von $\geq 0,75$ kW sind für Wirkungsgradklasse IE3 ausgelegt.

(Andere auf Anfrage)

1) P $\geq 5,5$ kW nicht für UL/CSA
2) P $\geq 5,5$ kW nur für UL/CSA
3) P $\geq 5,5$ kW

Spannungsschlüsseltexte

+1GD 230 / 400 V, 50 Hz; 460 V, 60 Hz
+1GF 200 / 345 V, 50 Hz
+1GG 200 / 345 V, 60 Hz
+1GH 380 / 660 V, 50 Hz; 440 V, 60 Hz
+1GK 400 / 690 V, 50 Hz; 460 V, 60 Hz
+1GL 415 V, 50 Hz, Δ; 480 V, 60 Hz, Δ¹⁾
+1GP 220 / 380 V, 50 Hz; 440 V, 60 Hz

+1GQ 240 / 415 V, 50 Hz; 480 V, 60 Hz
+1GR 230 / 400 V, 60 Hz
+1HQ 290 / 500 V, 50 Hz; 330 / 575 V, 60 Hz
+1KG 400 V, 50 Hz, Δ; 460 V, 60 Hz, Δ²⁾
+1KS 240 / 415 V, 60 Hz
+1LL 500 V, 50 Hz, Δ; 575 V, 60 Hz, Δ³⁾
+MDP 220 / 380 V, 60 Hz

+MFN 255 / 440 V, 50 Hz
+MMP 305 / 525 V, 50 Hz
+585 400 / 690 V, 60 Hz

IEC Käfigläufermotoren

Technische Daten

Käfigläufermotor in Fußausführung



Tabelle 6

Technische Daten

Bauform	Fußausführung IM B34, Flanschausführung IM B14
Schutzart	IP55
Wärmeklasse	155 (F) ausgenutzt nach (130) B
Betriebsart	S1
Temperaturbereich	-20 bis +40 °C
Max. Aufstellhöhe	1000 m über NN
Kühlart	IC 411 (Oberflächenkühlung mit Lüfter)
Temperaturüberwachung	ohne
Klemmenkastenmaterial	Metall

Tabelle 7

Code für die Pumpenausführung

Bau- größe	Pol- zahl	Flanschaus- führung (mit Gewinde- bohrung) 1)	Gewicht kg	50 Hz						60 Hz					
				Bemessungs- spannung		Bemes- sungs- leistung 2)	Dreh- zahl min ⁻¹	Bemessungs- strom		Bemessungs- spannung		Bemes- sungs- leistung 2)	Dreh- zahl min ⁻¹	Bemessungs- strom	
				Δ	Y			Δ	Y	Δ	Y			Δ	Y
63	4	FT100 (C120)	7,1	230	400	0,18	1415	0,96	0,55	-	460	0,21	1725	-	0,56
				5	230	400	0,18	1385	1,07	0,62	-	460	0,21	1685	-
71	2	FT115 (C140)	7,6	230	400	0,37	2840	1,44	0,83	-	460	0,44	3430	-	0,83
71	2	FT115 (C140)	6	230	400	0,37	2770	1,65	0,95	-	460	0,43	3370	-	0,93
71	4	FT115 (C140)	9,9	230	400	0,25	1430	1,15	0,66	-	460	0,30	1725	-	0,66
71	4	FT115 (C140)	6	230	400	0,25	1395	1,33	0,76	-	460	0,28	1695	-	0,75
71	4	FT115 (C140)	9,9	230	400	0,37	1425	1,74	1,00	-	460	0,44	1720	-	0,98
71	4	FT115 (C140)	7	230	400	0,37	1380	1,77	1,02	-	460	0,43	1680	-	1,04
80	4	FT130 (C160)	10	230	400	0,55	1440	2,40	1,39	-	460	0,63	1735	-	1,42
80	4	FT130 (C160)	11	230	400	0,55	1440	2,20	1,26	-	460	0,55	1740	-	1,25
80	4	FT130 (C160)	14	230	400	0,75	1450	3,05	1,75	-	460	0,86	1750	-	1,72
90	4	FT130 (C160)	16	230	400	1,10	1440	4,20	2,40	-	460	1,27	1740	-	2,40
90	4	FT130 (C160)	19	230	400	1,50	1445	5,50	3,15	-	460	1,75	1740	-	3,15
100	2	FT165 (C200)	25	230	400	3,00	2910	9,90	5,70	-	460	3,45	3505	-	5,60
100	2	FT165 (C200)	26	230	400	3,00	2920	9,80	5,60	-	460	3,45	3520	-	5,50
112	2	FT165 (C200)	32	230	400	4,00	2945	12,80	7,40	-	460	4,55	3545	-	7,30
132	2	FT165 (C200)	48	400	690	5,50	2945	10,10	5,90	460	-	6,30	3540	10,00	-
132	2	FT165 (C200)	43	400	-	5,50	2950	9,90	-	460	-	6,30	3545	9,70	-

1) Flansch mit Gewindebohrung nach DIN EN 50347 (FT).

2) Ab einer Bemessungsleistung von 0,75 kW werden die Motoren für Wirkungsgradklasse IE3 ausgelegt.


IEC Käfigläufermotoren

Einbauzeichnung und Abmessungen

Bild 8

Käfigläufermotor

Fußausführung (IM B34)



Flanschausführung (IM B14)




Tabelle 8

Käfigläufermotor Abmessungen [mm]

Lfd.Nr.	Motor	Baugröße	Polzahl	ØM	ØN	ØPM ¹⁾	SM	T	A	AA	AB	ØAC	AD _{max}	AF _{max}	B	B1 ³⁾	BA	BB
1	178-V12CC-M1...	63	4	100	80	120	M6	3	100	22	120	124	107	85	80	-	-	95
2	178-S22CC-M1...	63	4	100	80	120	M6	3	-	-	-	124	101	77,5	-	-	-	-
3	178-V11ED-M1...	71	2	115	95	140	M8	3	112	32	138	124	107	85	90	-	-	116
4	178-S21ED-M1...	71	2	115	95	140	M8	3	-	-	-	145	111	87,5	-	-	-	-
5	178-V12DD-M1...	71	4	115	95	140	M8	3	112	24	135	139	115	93	90	-	-	114
6	178-S22DD-M1...	71	2	115	95	140	M8	3	-	-	-	145	111	87,5	-	-	-	-
7	178-V12ED-M1...	71	4	115	95	140	M8	3	112	24	135	139	115	93	90	-	-	114
8	178-S22ED-M1...	71	2	115	95	140	M8	3	-	-	-	145	111	87,5	-	-	-	-
9	178-S...	80	4	130	110	160	M8	3	125	30,5	150	159	149,5	112,5	100	-	32	118
10	178-S...	90	4	130	110	160	M8	3,5	140	30,5	165	178	154,5	117,5	100	125	33	143
11	178-S...	100	2	165	130	200	M10	3,5	160	42	196	198	166	125,5	140	-	37,5	176
12	178-S...	112 ²⁾	2	165	130	200	M10	3,5	190	46	226	222	177	136,5	140	-	37,5	176
13	178-S...	132	2	165	130	200	M10	3,5	216	53	256	262	202	159,5	140	-	38	180

Lfd.Nr.	C	H	HA	HD _{max}	K	K1	U	XA _{max}	XB _{max}	HH	LB	L	ØD	E	EB	F	GA
1	40	63	7,5	170	Ø7	-	1xM20x1,5	92	92	63	176	199	11	23	16	4	12,5
2	-	-	-	-	-	-	1xM25x1,5	75	75	69,5	205,5	228,5	11	23	16	4	12,5
3	45	71	11	178	Ø8	-	1xM20x1,5	90	90	61	176	206	14	30	22	5	16
4	-	-	-	-	-	-	1xM25x1,5	75	75	63,5	210	240	14	30	22	5	16
5	45	71	8	186	Ø7	-	1xM20x1,5	90	90	67	209	239	14	30	22	5	16
6	-	-	-	-	-	-	1xM25x1,5	75	75	63,5	210	240	14	30	22	5	16
7	45	71	8	186	Ø7	-	1xM20x1,5	90	90	67	209	239	14	30	22	5	16
8	-	-	-	-	-	-	1xM25x1,5	75	75	63,5	210	240	14	30	22	5	16
9	50	80	8	229,5	9,5	13,5	1xM25x1,5	93	63	73	252	292	19	40	32	6	21,5
10	56	90	10	244,5	10	14	1xM25x1,5	123	123	78,5	297	347	24	50	40	8	27
11	63	100	12	266	12	16	2xM32x1,5	135	135	96,5	370,5	430,5	28	60	50	8	31
12	70	112	12	289	12	16	2xM32x1,5	135	135	96	354	414	28	60	50	8	31
13	89	132	15	334	12	16	2xM32x1,5	155	155	115,5	385	465	38	80	70	10	41

1) Befestigungsflansch nach DIN EN 50347.


2) Klemmenkastenposition nur Standard oben möglich, rechts nicht möglich.

3) Maß für 2. Befestigungsbohrung

Viskosität/Temperatur-Verhalten von Ölen mit verschiedener Nennviskosität

Diagramm 5

Viskosität/Temperatur-Verhalten von Ölen



Den Kurven ist ein Viskositätsindex von VI ~ 95 zugrundegelegt, der etwa üblichem Mineralöl entspricht. Der Viskositätsindex beschreibt die Neigung der Kurve und damit das Viskositäts/Temperatur-Verhältnis bei anderen Temperaturen als +40 °C.

Die Linien erscheinen als Geraden, weil für die Ordinate ein logarithmischer Maßstab gewählt wurde; man kann also leicht mit Hilfe von 2 Messpunkten die Steigung der Kurven festlegen.

Viskositätsklasse *

ISO VG	entspricht etwa
3, 10	Spindelölen
32, 100	normalen Maschinenölen
320	mittelschweren Maschinenölen
1000	Getriebeöl o.ä.

* Die Werte entsprechen der Mittelpunktsviskosität bei 40 °C in mm²/s

! Beachte!

Die Viskositätsänderung von Ölen ist im Bereich niedriger Temperaturen ungleich größer als in höheren Temperaturbereichen. So ergibt sich beispielsweise bei einem Öl mit der Nennviskosität 100 in unterschiedlichen Temperaturbereichen bei gleicher Temperaturdifferenz folgende Viskositätsänderung:


bei +80 °C = 18 mm²/s
 dagegen
 bei +75 °C = 21 mm²/s
 Änderung um 3 mm²/s

bei +10 °C = 875 mm²/s
 bei + 5 °C = 1450 mm²/s
 Änderung um 575 mm²/s

Ersatzteile

Explosionszeichnung

Bild 9



Positionsbeschreibung → Seite 21, Tabelle 9.

! Die Demontage des Produktes oder einzelner Teile des Produktes innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist ist nicht zulässig und führt zum Erlöschen jeglicher Ansprüche.

Ersatzteile

Tabelle 9

Positionsbeschreibung (→ Bild 9)

Zahnringpumpen- aggregat 1)	Pos. 1 Pumpe 1)	Pos. 2 Kupplung, komplett 2)	Pos. 3 Motor	Bezeichnung	Bestell-Nr.
143-11...B03C-RA+1GD	143-14...B03	995-000-350	178-V12CC-M1RA+1GD	Dokubeipack	951-170-251-01
143-12...B03C-XA+1GD	143-14...B03	995-000-350	178-S22CC-M1XA+1GD	Drehrichtungs- pfeil	760-072
143-11...D03E-RA+1GD	143-14...D03	995-000-351	178-V12DD-M1RA+1GD		
143-12...D03E-XA+1GD	143-14...D03	995-000-351	178-S21ED-M1XA+1GD		
143-11...F02D-RA+1GD	143-14...F02	995-000-353	178-V12DD-M1RA+1GD		
143-12...F02D-XA+1GD	143-14...F02	995-000-353	178-S22DD-M1XA+1GD		
143-11...F05F-RA+1GD	143-14...F05	995-000-354	178-S12FE-M1RA+1GD		
143-12...F05F-XA+1GD	143-14...F05	995-000-354	178-S22FE-M1XA+1GD		
143-11...H02F-RA+1GD	143-14...H02	995-000-356	178-S12FE-M1RA+1GD		
143-12...H02F-XA+1GD	143-14...H02	995-000-356	178-S22FE-M1XA+1GD		
143-11...H05J-RA+1GD	143-14...H05	995-000-357	178-S12JE-M1RA+1GD		
143-12...H05J-XA+1GD	143-14...H05	995-000-357	178-S22JE-M1XA+1GD		
143-11...K02H-RA+1GD	143-14...K02	995-000-356	178-S12HE-M1RA+1GD		
143-12...K02H-XA+1GD	143-14...K02	995-000-356	178-S22HE-M1XA+1GD		
143-11...K05J-RA+1GD	143-14...K05	995-000-357	178-S12JE-M1RA+1GD		
143-12...K05J-XA+1GD	143-14...K05	995-000-357	178-S22JE-M1XA+1GD		
143-11...M02H-RA+1GD	143-14...M02	995-000-356	178-S12HE-M1RA+1GD		
143-12...M02H-XA+1GD	143-14...M02	995-000-356	178-S22HE-M1XA+1GD		
143-11...M05K-RA+1GD	143-14...M05	995-000-357	178-S12KE-M1RA+1GD		
143-12...M05K-XA+1GD	143-14...M05	995-000-357	178-S22KE-M1XA+1GD		
143-11...P02K-RA+1GD	143-14...P02	995-000-358	178-S12KE-M1RA+1GD		
143-12...P02K-XA+1GD	143-14...P02	995-000-358	178-S22KE-M1XA+1GD		
143-11...R02M-RA+1GD	143-14...R02	995-000-359	178-S11MF-M1RA+1GD		
143-12...R02M-XA+1GD	143-14...R02	995-000-359	178-S21MF-M1XA+1GD		
143-11...R03M-RA+1GD	143-14...R03	995-000-359	178-S11MF-M1RA+1GD		
143-12...R03M-XA+1GD	143-14...R03	995-000-359	178-S21MF-M1XA+1GD		
143-11...R03N-OA+1GD	143-14...R03	995-000-359	178-S11NF-M10A+1GD		
143-12...R03N-XA+1GD	143-14...R03	995-000-359	178-S21NF-M1XA+1GD		
143-11...T02M-RA+1GD	143-14...T02	995-000-359	178-S11MF-M1RA+1GD		
143-12...T02M-XA+1GD	143-14...T02	995-000-359	178-S21MF-M1XA+1GD		
143-11...T03N-OA+1GD	143-14...T03	995-000-359	178-S11NF-M10A+1GD		
143-12...T03N-XA+1GD	143-14...T03	995-000-359	178-S21NF-M1XA+1GD		
143-11...V02N-OA+1GD	143-14...V02	995-000-359	178-S11NF-M10A+1GD		
143-12...V02N-XA+1GD	143-14...V02	995-000-359	178-S21NF-M1XA+1GD		
143-11...V03N-OA+1GD	143-14...V03	995-000-359	178-S11NF-M10A+1GD		
143-12...V03N-XA+1GD	143-14...V03	995-000-359	178-S21NF-M1XA+1GD		
143-11...V03P-RA+1GD	143-14...V03	995-000-360	178-S11PF-M1RA+1GD		
143-12...V03P-XA+1GK	143-14...V03	995-000-360	178-S21PF-M1XA+1GK		

1) Die Bestell-Nr. ist mit dem Kennbuchstaben der gewünschten Dichtung zu ergänzen. Ausführung NBR (N) oder FKM (F).

2) Es wird empfohlen Kupplungsteile immer komplett auszutauschen.

Gerotor-Zahnringpumpen, Produktserie 143

Gegenüberstellung der Bestell-Nummern

Tabelle 10

Gegenüberstellung alte und neue Bestell-Nr. der Zahnringpumpe, Produktserie 143

Nennförder- menge	Max. Gegendruck	Zulässige Betriebsviskosität	Dichtungsausführung NBR		Dichtungsausführung FKM	
			alte	neue	alte	neue
l/min	bar	mm ² /s	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
0,85	30	20–1000	143-011-131	143-14NB03	143-011-132	143-14FB03
1,70	30	20–1000	143-011-131	143-14ND03	143-011-132	143-14FD03
2,50	20	20–1000	143-011-151 ¹⁾ / -152 ²⁾	143-14NF02 ²⁾	143-011-159 ¹⁾	143-14FF02 ²⁾
2,50	50	20–1000	143-011-151 ¹⁾ / -152 ²⁾	143-14NF05 ²⁾	143-011-159 ¹⁾	143-14FF05 ²⁾
5,25	20	20–1000	143-011-161	143-14NH02	143-011-169	143-14FH02
5,25	50	20–1000	143-011-161	143-14NH05	143-011-169	143-14FH05
9,00	20	20–1000	143-011-171	143-14NK02	143-011-173	143-14FK02
9,00	50	20–1000	143-011-171	143-14NK05	143-011-173	143-14FK05
12,50	20	20–1000	143-011-181-2	143-14NM02	143-011-187	143-14FM02
12,50	50	20–1000	143-011-181-2	143-14NM05	143-011-187	143-14FM05
19,00	20	20–1000	143-011-500	143-14NP02	143-011-508	143-14FP02
30,00	20	20–1000	–	143-14NR02	–	143-14FR02
30,00	30	20–750	–	143-14NR03	–	143-14FR03
30,00	30	20–1000	–	143-14NR03	–	143-14FR03
40,00	20	20–750	–	143-14NT02	–	143-14FT02
40,00	30	20–1000	–	143-14NT03	–	143-14FT03
50,00	20	20–1000	–	143-14NV02	–	143-14FV02
50,00	30	20–750	–	143-14NV03	–	143-14FV03
50,00	30	20–1000	–	143-14NV03	–	143-14FV03

1) linksdrehend
2) rechtsdrehend

Gerotor-Zahnringpumpen, Produktserie 143

Gegenüberstellung der Bestell-Nummern

Tabelle 11

Gegenüberstellung alte und neue Bestell-Nr. des Zahnringpumpenaggregates in Fußausführung, Produktserie 143

Nennförder- menge	Max. Gegendruck	Zulässige Betriebsviskosität	Dichtungsausführung N (NBR)		Dichtungsausführung F (FKM)	
			alte	neue	alte	neue
l/min	bar	mm ² /s	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
0,85	30	20–1000	143-012-131+...	143-11NB03C-RA+1GD	–	143-11FB03C-RA+1GD
1,70	30	20–1000	143-012-141+...	143-11ND03E-RA+1GD	143-012-142+...	143-11FD03E-RA+1GD
2,50	20	20–1000	–	143-11NF02D-RA+1GD	–	143-11FF02D-RA+1GD
2,50	50	20–1000	–	143-11NF05F-RA+1GD	–	143-11FF05F-RA+1GD
5,25	20	20–1000	–	143-11NH02F-RA+1GD	–	143-11FH02F-RA+1GD
5,25	50	20–1000	–	143-11NH05J-OA+1GD	–	143-11FH05J-OA+1GD
9,00	20	20–1000	–	143-11NK02H-RA+1GD	–	143-11FK02H-RA+1GD
9,00	50	20–1000	143-012-171+...	143-11NK05J-OA+1GD	–	143-11FK05J-OA+1GD
12,50	20	20–1000	143-012-180+...	143-11NM02H-RA+1GD	–	143-11FM02H-RA+1GD
12,50	50	20–1000	143-012-181+...	143-11NM05K-OA+1GD	–	143-11FM05K-OA+1GD
19,00	20	20–1000	143-012-501+...	143-11NP02K-OA+1GD	143-012-509+...	143-11FP02K-OA+1GD
30,00	20	20–1000	–	143-11NR02M-RA+1GD	–	143-11FR02M-RA+1GD
30,00	30	20–750	–	143-11NR03M-RA+1GD	–	143-11FR03M-RA+1GD
30,00	30	20–1000	–	143-11NR03N-OA+1GD	–	143-11FR03N-OA+1GD
40,00	20	20–750	–	143-11NT02N-OA+1GD	–	143-11FT02N-OA+1GD
40,00	30	20–1000	–	143-11NT03N-OA+1GD	–	143-11FT03N-OA+1GD
50,00	20	20–1000	–	143-11NV02N-OA+1GD	–	143-11FV02N-OA+1GD
50,00	30	20–750	–	143-11NV03N-OA+1GD	–	143-11FV03N-OA+1GD
50,00	30	20–1000	–	143-11NV03P-RA+1GK	–	143-11FV03P-RA+1GK

Tabelle 12

Gegenüberstellung alte und neue Bestell-Nr. des Zahnringpumpenaggregates in Flanschausführung, Produktserie 143

Nennförder- menge	Max. Gegendruck	Zulässige Betriebsviskosität	Dichtungsausführung N (NBR)		Dichtungsausführung F (FKM)	
			alte	neue	alte	neue
l/min	bar	mm ² /s	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
0,85	30	20–1000	143-012-231+...	143-12NB03C-XA+1GD	–	143-12FB03C-XA+1GD
1,70	30	20–1000	143-012-241+...	143-12ND03E-XA+1GD	143-012-242+...	143-12FD03E-XA+1GD
2,50	20	20–1000	–	143-12NF02D-XA+1GD	–	143-12FF02D-XA+1GD
2,50	50	20–1000	–	143-12NF05F-XA+1GD	–	143-12FF05F-XA+1GD
5,25	20	20–1000	–	143-12NH02F-XA+1GD	–	143-12FH02F-XA+1GD
5,25	50	20–1000	–	143-12NH05J-XA+1GD	–	143-12FH05J-XA+1GD
9,00	20	20–1000	–	143-12NK02H-XA+1GD	–	143-12FK02H-XA+1GD
9,00	50	20–1000	143-012-271+...	143-12NK05J-XA+1GD	–	143-12FK05J-XA+1GD
12,50	20	20–1000	143-012-280+...	143-12NM02H-XA+1GD	–	143-12FM02H-XA+1GD
12,50	50	20–1000	143-012-281+...	143-12NM05K-XA+1GD	–	143-12FM05K-XA+1GD
19,00	20	20–1000	143-012-601+...	143-12NP02K-XA+1GD	–	143-12FP02K-XA+1GD
30,00	20	20–1000	–	143-12NR02M-XA+1GD	–	143-12FR02M-XA+1GD
30,00	30	20–750	–	143-12NR03M-XA+1GD	–	143-12FR03M-XA+1GD
30,00	30	20–1000	–	143-12NR03N-XA+1GD	–	143-12FR03N-XA+1GD
40,00	20	20–750	–	143-12NT02M-XA+1GD	–	143-12FT02M-XA+1GD
40,00	30	20–1000	–	143-12NT03N-XA+1GD	–	143-12FT03N-XA+1GD
50,00	20	20–1000	–	143-12NV02N-XA+1GD	–	143-12FV02N-XA+1GD
50,00	30	20–750	–	143-12NV03N-XA+1GD	–	143-12FV03N-XA+1GD
50,00	30	20–1000	–	143-12NV03P-XA+1GK	–	143-12FV03P-XA+1GK



Wichtige Information zum Produktgebrauch

Von SKF hergestellte Schmiersysteme oder deren Komponenten der Marken SKF und Lincoln sind nicht zugelassen für den Einsatz in Verbindung mit Gasen, verflüssigten Gasen, unter Druck gelösten Gasen, Dämpfen und denjenigen Flüssigkeiten, deren Dampfdruck bei der zulässigen maximalen Temperatur um mehr als 0,5 bar über dem normalen Atmosphärendruck (1 013 mbar) liegt.



[skf.com](https://www.skf.com) | [skf.com/schmierung](https://www.skf.com/schmierung) | [skf.com/143](https://www.skf.com/143)

© SKF ist eine eingetragene Marke der SKF Gruppe.

SIEMENS ist eine eingetragene Marke der Siemens AG.

© SKF Gruppe 2023

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer vorherigen schriftlichen Genehmigung gestattet. Die Angaben in dieser Druckschrift wurden mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Trotzdem kann keine Haftung für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art übernommen werden, die sich mittelbar oder unmittelbar aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen ergeben.

PUB LS/P2 14269 DE · 1-1204-3-DE · März 2023